Technisches Datenblatt

Kabelabzweigkasten T 100, 4 Modul 45-Steckdosen im Deckel, 2-polig
Artikelnummer: 2007825



Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Rechteckige Form mit Ausschlageinführungen an den Seiten und Ausschlageinführungen im Boden. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage und die Montage auf Montageblechen. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und Außenbefestigung bei der Montage über die Eckdome. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar mit Verliersicherung und 4 Modul45-Steckdosen. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C.
Lichte Innenmaße: 136x102x57 mm

HALOGEN FREE · 750° · IP 20 · 500 V

PP Polypropylen


Stammdaten

Artikelnummer	2007825
Typ	T 100 4MSD WS
Bezeichnung 1	Kabelabzweigkasten
Bezeichnung 2	4 Steckdosen 33° weiß 2+2
Hersteller	OBO
Dimension	150x116x67
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polypropylen
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	35,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,476 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt


Kabelabzweigkasten T 100, 4 Modul 45-Steckdosen im Deckel, 2-polig
Artikelnummer: 2007825

Abmessungen



Länge	150 mm
Breite	116 mm
Höhe	67 mm

Technische Daten




Anreihbar	ja
Anzahl der Einführungen	10
Art der Einführung	Zugentlastungseinführungen zum direkten Durchstossen
Art der Einführung	Kabel
Art der Gehäusedurchführung	Vorprägung
Bemessungsisolationsspannung Ui	500 V
Bestückung	sonstige
Deckel	nicht transparent
Deckelbefestigung	geschraubt
Einführung von Hinten	ja
Einführungen	10
Explosionsgeprüfte Ausführung	nein
flammwidrig	nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 750°C
Form	rechteckig
Funktionserhalt	ohne
für Ex-Zone	ohne
für Ex-Zone Gas	ohne
für Ex-Zone Staub	ohne
Halogenfrei	ja
Lichte Innenmaße	136x102x57 mm
Mit Abschirmung	nein
Mit Deckel	ja
Nennquerschnitt min.	2,5 mm²
Nennspannung	500 V
Plombierbar	ja
ROHS Konform	ja
Schutzart	IP30
Temperatureinsatzbereich max.	65 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-25 °C
Transparenter Deckel	nein
Witterungsbeständig	nein

Technisches Datenblatt

Kabelabzweigkasten T 100, 4 Modul 45-Steckdosen im Deckel, 2-polig
Artikelnummer: 2007825

Technische Daten



Ausführung Deckel Kabelabzweigkasten	Deckel mit Steckdose