Technisches Datenblatt

Kabelabzweigkasten T250, Einsteckdichtung, hoher Deckel

Artikelnummer: 2007716



Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Rechteckige Form mit Einsteckdichtungen an den Seiten und Ausschlageinführungen im Boden. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage, die Montage auf Montageblechen und Gewinde im Boden. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und Montage über die Eckdome. Hoher Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien.
Inklusive Hutprofilschiene.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK05 gemäß DIN EN 50102.
Lichte Innenmaße: 225x173x103 mm

HALOGEN FREE · 650° · UV RESISTANT · IP 66 · M25 · M32 · 16 · 500 V · 25 mm² · IK 05

PP/ PC Polypropylen / Polycarbonat

Stammdaten


Artikelnummer	2007716
Typ	T 250 HD LGR
Bezeichnung 1	Kabelabzweigkasten
Bezeichnung 2	mit hohem Deckel
Hersteller	OBO
Dimension	240x190x115
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polypropylen / Polycarbonat
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	52,01 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	2,4391 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Kabelabzweigkasten T250, Einsteckdichtung, hoher Deckel

Artikelnummer: 2007716

Abmessungen



Länge	240 mm
Breite	190 mm
Höhe	112 mm

Technische Daten

Anreihbar	ja
Anzahl der Einführungen	16
Art der Einführung	Einsteckdichtung
Art der Einführung	Kabel
Art der Gehäusedurchführung	sonstige
Bemessungsisolationsspannung Ui	500 V
Bestückung	Tragschiene
Deckel	nicht transparent
Deckelbefestigung	geschraubt
Einführung von Hinten	ja
Einführungen	9xM25 7xM32
Explosionsgeprüfte Ausführung	nein
flammwidrig	nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Form	rechteckig
Funktionserhalt	ohne
für Ex-Zone	ohne
für Ex-Zone Gas	ohne
für Ex-Zone Staub	ohne
Glasfaserverstärkt	ja
Halogenfrei	ja
Lichte Innenmaße	225x173x103 mm
Mit Abschirmung	nein
Mit Deckel	ja
Montageart	Wand-/ Deckenmontage
Nennspannung	500 V
Plombierbar	ja
ROHS Konform	ja
Schutzart	IP66
Schutzgrad IK-Code	IK05

Technisches Datenblatt

Kabelabzweigkasten T250, Einsteckdichtung, hoher Deckel

Artikelnummer: 2007716

Technische Daten

Temperatureinsatzbereich max.	65 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-25 °C
Transparenter Deckel	nein
Witterungsbeständig	nein