# Technisches Datenblatt

## Kabelabzweigkasten T 40, geschlossen

## Artikelnummer: 2007223



Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Quadratische Form ohne Einführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage und die Montage auf Montageblechen. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und Montage über die Eckdome. Mit festsitzendem Klemmdeckel. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK07 gemäß DIN EN 50102.

PP Polypropylen

### Stammdaten


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 2007223 |
| Typ | T 40 OE |
| Bezeichnung 1 | Kabelabzweigkasten |
| Bezeichnung 2 | ohne Einführungen |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 90x90x52 |
| Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
| Werkstoff | Polypropylen |
| Kleinste VK-Einheit | 5 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 6,3 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,2222 kg CO2e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

## Kabelabzweigkasten T 40, geschlossen

## Artikelnummer: 2007223

### Abmessungen




| | |
|---|---|
| Länge | 90 mm |
| Breite | 90 mm |
| Höhe | 52 mm |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Anreihbar | ja |
| Art der Einführung | keine |
| Art der Einführung | Kabel |
| Art der Gehäusedurchführung | ohne |
| Bemessungsisolationsspannung Ui | 500 V |
| Bestückung | ohne |
| Deckel | nicht transparent |
| Deckelbefestigung | aufrastend |
| Einführung von Hinten | ja |
| Einführungen | keine |
| Explosionsgeprüfte Ausführung | nein |
| flammwidrig | nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 750°C |
| Form | quadratisch |
| Funktionserhalt | ohne |
| für Ex-Zone | ohne |
| für Ex-Zone Gas | ohne |
| für Ex-Zone Staub | ohne |
| Glasfaserverstärkt | nein |
| Halogenfrei | ja |
| Lichte Innenmaße | 77x77x46 mm |
| Mit Abschirmung | nein |
| Mit Deckel | ja |
| Montageart | Wand-/ Deckenmontage |
| Nennquerschnitt min. | 4 mm² |
| Nennspannung | 500 V |
| Plombierbar | nein |

# Technisches Datenblatt

## Kabelabzweigkasten T 40, geschlossen

## Artikelnummer: 2007223

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| ROHS Konform | ja |
| Schutzart | IP56 |
| Schutzgrad IK-Code | IK07 |
| Temperatureinsatzbereich max. | 65 °C |
| Temperatureinsatzbereich min. | -25 °C |
| Transparenter Deckel | nein |
| Witterungsbeständig | nein |