

Technisches Datenblatt

Deckelstoßunterstützung für Kanalbreite 400, 500 und 600 mm
Art.-Nr. 7424984

OBO
BETTERMANN



Zum Unterstützen und Abdichten der Deckelstöße bei Kanalnennbreiten von 400, 500 oder 600. Mit mittig angeordneter, höheneinstellbarer Stütze.



St Stahl
FS bandverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	7424984
Typ	DSU2 600 10050
Bezeichnung 1	Deckelstoßunterstützung
Bezeichnung 2	für OKA-W
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	49,44 kg/100 St.

Technische Daten

	Breite 600,00 mm Kanalhöhe 100,00 - 150,00 mm Maß A 600,00 mm Mindestestrichhöhe 40 Mittelunterstützung <input checked="" type="checkbox"/> Nivellierbereich 0,00 mm
--	---