

Technisches Datenblatt

Trägerplatte 1 x Typ D für Montageträger

Art.-Nr. 7407768

OBO
BETTERMANN



Trägerplatte zur Aufnahme von 1 Anschlussbuchse der Datentechnik, Audio- oder Video-Technik
Typ D-Sub 9.




VA Edelstahl, rostfrei 1.4301

Stammdaten

Art.-Nr.	7407768
Typ	MTM 1D
Bezeichnung 1	Trägerplatte
Bezeichnung 2	mit 1 x Lochbild Typ D
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
Werkstoff Kürzel	A2
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	4,05 kg/100 St.

Technische Daten



Länge	72,00 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte	1
Anzahl der Zugentlastungen	0
Ausführung	Trägerform
Befestigungsart	rasten
Beschriftungsfeld	<input type="checkbox"/>
Bodenbelagsschutzrahmen	<input type="checkbox"/>
Bodenblech	<input type="checkbox"/>
Bodenbündig versenkbar	<input type="checkbox"/>
Dichtungseinbaumöglichkeit	<input type="checkbox"/>
Einbauöffnung für Aufflurtank	<input type="checkbox"/>
Entkoppelbar	<input type="checkbox"/>
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Doppelbodeneinbau	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Hohlbodeneinbau	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Unterflurkanal	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Bodenbelagsaussparung	<input type="checkbox"/>
Schwerlastausführung	<input type="checkbox"/>
Tiefe	48,60 mm
Zugentlastungsmöglichkeit	<input checked="" type="checkbox"/>