


Technisches Datenblatt

Kanaleinheit, blind, Höhe 40-240 mm

Art.-Nr. 7424026

OBO
BETTERMANN



St Stahl
FS bandverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	7424026
Typ	OKA-G50040240
Bezeichnung 1	Kanaleinheit estrichbündig
Bezeichnung 2	blind
Dimension	2400x500x240
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	2 m
Gewicht	1.881,25 kg/100 m

Technische Daten

	Länge	2.400,00 mm
	Breite	500,00 mm
	Abdeckungen	3,00 St.
	Abdeckung Montageöffnung	<input type="checkbox"/>
	Bodenblech	<input type="checkbox"/>
	Dichtungseinbaumöglichkeit	<input checked="" type="checkbox"/>
	Deckelbefestigung rastend	<input type="checkbox"/>
	Einbauöffnung für Aufflurtank	<input type="checkbox"/>
	Entkoppelbar	<input checked="" type="checkbox"/>
	Geeignet für Dehnungsfuge	<input type="checkbox"/>
	Gewebewand	<input checked="" type="checkbox"/>
	Kanalhöhe	40,00 - 240,00 mm
	Materialstärke Deckel	4,00 mm
	Mindestestrichhöhe	40
	Mit Überstand	<input checked="" type="checkbox"/>
	Mit Trennwand	<input type="checkbox"/>
	Mit Anschlussöffnung	<input type="checkbox"/>
	Mit Potenzialausgleich	<input type="checkbox"/>
	Montageöffnung	ohne
	Montageöffnung	ohne

Technisches Datenblatt

Kanaleinheit, blind, Höhe 40-240 mm

Art.-Nr. 7424026



Technische Daten

Nivellierbereich	40,00 - 240,00 mm
Oberteil abnehmbar	<input checked="" type="checkbox"/>