

# Technisches Datenblatt

**OBO**  
BETTERMANN

Art.-Nr. 7424428



**St** Stahl  
**FS** bandverzinkt

## Stammdaten

Art.-Nr.	7424428
Typ	OKA-W6006050
Bezeichnung 1	Kanaleinheit estrichbündig
Bezeichnung 2	blind
Dimension	2400x600x60
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	2 m
Gewicht	2.675,00 kg/100 m

## Technische Daten

	Länge	2.400,00 mm
	Breite	600,00 mm
	Abdeckungen	3,00 St.
	Abdeckung Montageöffnung	<input type="checkbox"/>
	Anzahl der Montageöffnung	0
	Anzahl der vorgesehenen Einbaueinheiten	3
	Anzahl der Züge	3,00 St.
	Bodenblech	<input checked="" type="checkbox"/>
	Dichtungseinbaumöglichkeit	<input checked="" type="checkbox"/>
	Deckelbefestigung rastend	<input type="checkbox"/>
	Einbauöffnung für Aufflurtank	<input type="checkbox"/>
	Entkoppelbar	<input type="checkbox"/>
	Geeignet für Dehnungsfuge	<input type="checkbox"/>
	Gewebewand	<input type="checkbox"/>
	Kanalhöhe	60,00 - 110,00 mm
	Materialstärke Deckel	4,00 mm
	Mindestestrichhöhe	60
	Mit Überstand	<input checked="" type="checkbox"/>
	Mit Trennwand	<input type="checkbox"/>
	Mit Anschlussöffnung	<input type="checkbox"/>
	Mit Potenzialausgleich	<input type="checkbox"/>
	Montageöffnung	ohne

# Technisches Datenblatt

Art.-Nr. 7424428



## Technische Daten

Montageöffnung	ohne
Nivellierbereich	60,00 - 110,00 mm
Nutzquerschnitt	21.000,00 mm <sup>2</sup>
Oberteil abnehmbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Trennwandbefestigung	rasten