

Technisches Datenblatt

OBO
BETTERMANN

Art.-Nr. 7424488



St Stahl
FS bandverzinkt

Stammdaten

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Art.-Nr. | 7424488 |
| Typ | OKA-W6006050R |
| Bezeichnung 1 | Kanaleinheit estrichbündig |
| Bezeichnung 2 | blind, rastend |
| Dimension | 2400x600x60 |
| Werkstoff | Stahl |
| Werkstoff Kürzel | St |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Oberfläche nach DIN | DIN EN 10346 |
| Oberfläche Kürzel | FS |
| Kleinste VK-Einheit (VG) | 2 m |
| Gewicht | 2.679,20 kg/100 m |

Technische Daten

| | |
|---|---|
| | Länge 2.400,00 mm |
| Breite 600,00 mm | Breite 600,00 mm |
| Abdeckungen 3,00 St. | Abdeckungen 3,00 St. |
| Abdeckung Montageöffnung <input type="checkbox"/> | Abdeckung Montageöffnung <input type="checkbox"/> |
| Anzahl der vorgesehenen Einbaueinheiten 3 | Anzahl der vorgesehenen Einbaueinheiten 3 |
| Anzahl der Züge 3,00 St. | Anzahl der Züge 3,00 St. |
| Bodenblech <input checked="" type="checkbox"/> | Bodenblech <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dichtungseinbaumöglichkeit <input checked="" type="checkbox"/> | Dichtungseinbaumöglichkeit <input checked="" type="checkbox"/> |
| Deckelbefestigung rastend <input checked="" type="checkbox"/> | Deckelbefestigung rastend <input checked="" type="checkbox"/> |
| Einbauöffnung für Aufflurtank <input type="checkbox"/> | Einbauöffnung für Aufflurtank <input type="checkbox"/> |
| Entkoppelbar <input type="checkbox"/> | Entkoppelbar <input type="checkbox"/> |
| Geeignet für Dehnungsfuge <input type="checkbox"/> | Geeignet für Dehnungsfuge <input type="checkbox"/> |
| Gewebewand <input type="checkbox"/> | Gewebewand <input type="checkbox"/> |
| Kanalhöhe 60,00 - 110,00 mm | Kanalhöhe 60,00 - 110,00 mm |
| Materialstärke Deckel 4,00 mm | Materialstärke Deckel 4,00 mm |
| Mindestestrichhöhe 60 | Mindestestrichhöhe 60 |
| Mit Überstand <input checked="" type="checkbox"/> | Mit Überstand <input checked="" type="checkbox"/> |
| Mit Trennwand <input type="checkbox"/> | Mit Trennwand <input type="checkbox"/> |
| Mit Anschlussöffnung <input type="checkbox"/> | Mit Anschlussöffnung <input type="checkbox"/> |
| Mit Potenzialausgleich <input type="checkbox"/> | Mit Potenzialausgleich <input type="checkbox"/> |
| Montageöffnung ohne | Montageöffnung ohne |
| Montageöffnung ohne | Montageöffnung ohne |

Technisches Datenblatt

Art.-Nr. 7424488



Technische Daten

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Nivellierbereich | 60,00 - 110,00 mm |
| Oberteil abnehmbar | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Trennwandbefestigung | stecken |