


Technisches Datenblatt

Montagedeckel für GES9, 400 mm

Art.-Nr. 7425102



Mit Montageöffnung für den Einbau einer Einbaueinheit der Nenngröße 9. Montageöffnung mit Deckelblindplatte verschlossen. Lieferung einschließlich Deckelbefestigungsschrauben.




St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	7425102
Typ	OKA D 500 9
Bezeichnung 1	Montagedeckel
Bezeichnung 2	für Geräteinsatz GES9
Dimension	400x500x4
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste Verkaufseinheit	1,00 Stück
Gewicht	570,00 kg/100 St.

Technische Daten



Länge	400,00 mm
Breite	500,00 mm
Maß A	477,00 mm
Maß a	244,00 mm
Maß c	161,00 mm
Abdeckung Montageöffnung	<input checked="" type="checkbox"/>
Anzahl der Montageöffnung	1,00
Deckelbefestigung rastend	<input checked="" type="checkbox"/>
Montageöffnung	quadratisch