


Technisches Datenblatt

Nivellierbare, entkoppelbare Kassette für Tubus,
RKFNUZD3, Edelstahl
Art.-Nr. 7409374

OBO
BETTERMANN



A2 Edelstahl, rostfrei 1.4301

Stammdaten

Art.-Nr.	7409374
Typ	RKFNUZD3 4VS25
Bezeichnung 1	Quadratische Kassette
Bezeichnung 2	für Tubus
Dimension	200x200mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
Werkstoff Kürzel	A2
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	202,00 kg/100 St.

Technische Daten

Bodenbelagdicke	25,00 mm
Fußbodenhöhe	95 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte	6
Anzahl der Leitungsauslässe	1
Ausführung	quadratisch
Ausführung Leitungsauslass	Versenkbarer Tubus
Bodenpflege	nass
Einbautiefe	95,00 mm
Entkoppelbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Geräterträger zur Aufnahme von Gerätebechern	<input type="checkbox"/>
Nenngröße für Geräteeinbau- einheiten	4
Geeignet für Doppelbodenein- bau	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Hohlbodeneinbau	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Unterflurdose	250/350
Öffnungsmechanismus	Griffbügel
Zulassungen	VDE
Vertikale Last, große Fläche	bis 5.000 N
Schwerlastausführung	<input type="checkbox"/>
Typ des Einbausystems	UT3


Technisches Datenblatt

Nivellierbare, entkoppelbare Kassette für Tubus,
RKFNUZD3, Edelstahl
Art.-Nr. 7409374

OBO
BETTERMANN

Technische Daten

Abmessungen



Länge	199,00 mm
Breite	199,00 mm
Höhe	95,00 mm
Maß h	95,00 mm
Länge Einbaumaß	201,00 mm
Breite Einbaumaß	201,00 mm