

Technisches Datenblatt

UTC4 mit 3+1 Schutzkontakt-Steckdosen

Art.-Nr. 7404684

OBO
BETTERMANN



Anschlussfertiger Universalträger UTC4 mit halogenfreier Anschlussleitung. Er verfügt über drei vorinstallierte 33° Schutzkontakt-Steckdosen in reinweiß und eine 33° Schutzkontakt-Steckdose in reinorange mit 16 A. Passend zu den Verbindungsleitungen VL und den Geräteeinbaueinheiten der Nenngröße R7, R9 und 9.

Stammdaten

Art.-Nr.	7404684
Typ	UTC4 G W30R1
Bezeichnung 1	Universalträger Connect GST18
Bezeichnung 2	VDE, 3fach weiß, 1fach orange
Dimension	208x76x45
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	29,51 kg/100 St.

Technische Daten

	Länge	218,00 mm
	Breite	76,00 mm
	Höhe	60,00 mm
	Anzahl der Anschlüsse	2
	Ausführung	3-fach reinweiß/ 1-fach reinorange
	Länge der Zuleitung	0,30 m
	Leitungslänge	300,00 mm
	Leitungsquerschnitt	2,50 mm ²
	Systemlänge	208,00 mm
	Steckdosenkombination	1-fach und 3-fach
	Stecksystem	GST18
	Steckverbinderistem systemgebunden	<input checked="" type="checkbox"/>
	Stromkreis	2
	Überspannungsschutz	<input checked="" type="checkbox"/>