

Műszaki adatlap

UTC4 W, 2 db védőérintkezős csatlakozójazzal

Rend. sz. 7404615



UTC4 csatlakoztatásra kész komplett egység, 2 db előszerelt fehér 33°-os védőérintkezős csatlakozójazzal és 2 db vakfedéllel rendelkezik, két Modul-45 szerelvény utólagos beépítésére. Alkalmos VL típusú csatlakozó vezetékek és R7 és R9 és 9 névleges méretű szerelvénybeépítő egységek csatlakoztatására.

PVC- köpenyes vezeték csatlakozó dugóval, 3 pólusú, WINSTA® MIDI típus.

UTC4 csatlakoztatásra kész komplett egység, 2 db előszerelt fehér 33°-os védőérintkezős csatlakozójazzal és 2 db vakfedéllel rendelkezik, két Modul-45 szerelvény utólagos beépítésére.

PVC- köpenyes vezeték csatlakozó dugóval, 3 pólusú, WINSTA® MIDI típus

PA poliamid

Törzsadatok

cikkszám	7404615
típus	UTC4 W W2
Méret	208x76x45
szerkezeti anyag	Poliamid
anyag rövidítése	PA
Legkisebb értékesítési egység	1 darab
súly	30,70 kg/100 db.

Műszaki adatok

	hossz	218,00 mm
	szélesség	76,00 mm
	magasság	60,00 mm
	halogénmentes csatlakozókábel	<input checked="" type="checkbox"/>
	Kivitel	kettes, hófehér
	Vezeték-hossz	300,00 mm
	Vezeték-keresztmetszet	2,50 mm ²
	Rendszer hossz	208,00 mm
	Csatlakozórendszer	WINSTA® MIDI
	Rendszerhez kötött csatlakozó rendszer	<input checked="" type="checkbox"/>
	áramkör	1
	Túlfeszültség-védelem	<input type="checkbox"/>