

Műszaki adatlap

UTC4 W, 4 db védőérintkezős csatlakozójazzal

Rend. sz. 7404619



UTC4 csatlakoztatásra kész komplett egység, 4 db előszerelt fehér 33°-os védőérintkezős csatlakozójazzal rendelkezik, 250 V \sim 16 A. Alkalmas VL típusú csatlakozó vezetékek és R7 és R9 és 9 névleges méretű szerelvénybeépítő egységek csatlakoztatására.

PVC- köpenyes vezeték csatlakozó dugóval, 3 pólusú, WINSTA® MIDI típus

UTC4 csatlakoztatásra kész komplett egység, 4 db előszerelt 33°-os védőérintkezős csatlakozójazzal rendelkezik, 250 V \sim 16 A.

PVC- köpenyes vezeték csatlakozó dugóval, 3 pólusú, WINSTA® MIDI típus

PA poliamid

Törzsadatok

cikkszám	7404619
típus	UTC4 W W4
Méret	208x76x45
szerkezeti anyag	Poliamid
anyag rövidítése	PA
Legkisebb értékesítési egység	1 darab
súly	37,40 kg/100 db.

Műszaki adatok

	hossz	218,00 mm
	szélesség	76,00 mm
	magasság	60,00 mm
	halogénmentes csatlakozókábel	<input checked="" type="checkbox"/>
	Kivitel	négyes, hófehér
	Vezeték-hossz	300,00 mm
	Vezeték-keresztmetszet	2,50 mm ²
	Rendszer hossz	208,00 mm
	Csatlakozórendszer	WINSTA® MIDI
	Rendszerhez kötött csatlakozó rendszer	<input checked="" type="checkbox"/>
	áramkör	1
	Túlfeszültség-védelem	<input type="checkbox"/>