Technisches Datenblatt

US 3-Stiel A4

Artikelnummer: 6342488



U-Stiel in Fixlängen. Abmessung 30 x 50 mm.
Ab der Auslegerbreite 400mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 25.

CE UK CA US3

A4	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten


Artikelnummer	6342488
Typ	US 3 50 A4
Bezeichnung 1	U-Stiel
Bezeichnung 2	3-seitig gelocht
Hersteller	OBO
Dimension	50x30x500
Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4571
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	66 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	3,9419 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

US 3-Stiel A4

Artikelnummer: 6342488

Abmessungen



Abmessung	30 x 50 x 2,0
Länge	500 mm
Breite	50 mm
Höhe	30 mm

Technisches Datenblatt

US 3-Stiel A4

Artikelnummer: 6342488

Technische Daten

Abbrechbar	nein
Art der Lochung	3 Seiten gelocht
Ausführung	Einfachprofil
Funktionserhalt	nein
Materialstärke	2 mm
Mit Zahnung	nein
Profilform	U-Profil
ROHS Konform	ja
Statischer Wert A	1,42 cm²
Statischer Wert Iy	1,52 cm⁴
Statischer Wert Iz	5,72 cm⁴
Statischer Wert Wy	0,7 cm³
Statischer Wert Wz	2,29 cm³