
Technisches Datenblatt

Kastendeckel

Artikelnummer: 2003252



Kastendeckel geeignet für die Verbindungskästen Typ UV…K, Deckelrand liegt plan auf, Oberfläche ist aufgeraut, Deckelschrauben versenkbar.

HALOGEN FREE CE

PS Polystyrol

Stammdaten


Artikelnummer	2003252
Typ	UV 200 D
Bezeichnung 1	Kastendeckel
Bezeichnung 2	Unterputz
Hersteller	OBO
Dimension	210x210x2
Farbe	weiß
Werkstoff	Polystyrol
Kleinste VK-Einheit	5
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	9,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,3402 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Kastendeckel

Artikelnummer: 2003252

Abmessungen



Länge	210 mm
Breite	210 mm
Höhe	2 mm
Maß A	260 mm
Maß B	210 mm
Maß s	2 mm

Technische Daten

Befestigungsart	Schraubdeckel
flammwidrig	nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Form	quadratisch
Halogenfrei	ja
Mit Schrauben	nein
Plombierbar	ja
ROHS Konform	ja