

# Technisches Datenblatt

## Haft-Clip Typ 2025, reinweiß

Art.-Nr. 2228686



Haft-Clip, zum Aufkleben auf die Leitung



**PP** Polypropylen

### Stammdaten

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Art.-Nr.                 | 2228686         |
| Typ                      | 2025 18 RW      |
| Bezeichnung 1            | Haft-Clip       |
| Dimension                | 4-7mm, L18      |
| Farbe                    | reinweiß        |
| RAL-Nummer               | 9010            |
| Werkstoff                | Polypropylen    |
| Werkstoff Kürzel         | PP              |
| Kleinste Verkaufseinheit | 100,00 Stück    |
| Gewicht                  | 0,07 kg/100 St. |

### Technische Daten

|  |  |                      |                                     |
|--|--|----------------------|-------------------------------------|
|  |  | Maß B                | 7,20 mm                             |
|  |  | Maß H                | 7,10 mm                             |
|  |  | Maß L                | 14,50 mm                            |
|  |  | für Kabeldurchmesser | 4,00 - 7,00 mm                      |
|  |  | für Nageldurchmesser | 2,0 x 18 mm                         |
|  |  | Form                 | rechteckig (für Flachleitung)       |
|  |  | Doppelschelle        | <input type="checkbox"/>            |
|  |  | Gehärtet             | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  |  | Halogenfrei          | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  |  | Mit Nagel            | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  |  | Nagellänge           | 25,00 mm                            |
|  |  | Schlagfest           | <input checked="" type="checkbox"/> |