

# Technisches Datenblatt

## Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne

Art.-Nr. 1158015

**OBO**  
BETTERMANN



Passend zu allen C-Proflschenen mit 18 mm und 22 mm Schlitzweite.



**St** Stahl  
**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Art.-Nr.	1158015
Typ	2056U M 16 FT
Bezeichnung 1	Bügelschelle
Bezeichnung 2	mit Metalldruckwanne
Dimension	12-16mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	100 Stück
Gewicht	3,52 kg/100 St.

### Technische Daten

	Maß A	20,00 mm
	Maß B	20,00 mm
	Maß C	34 mm
	Maß G	M6
	Maß H	46,00 mm
	Maß L	34,00 mm
	Maß t	1,50 mm
	Maß x	5,00 mm
	Anzahl der Kabel/Rohre	1
	Max. Anzugsdrehmoment	3,00 Nm
	für Rohrdurchmesser	16 mm
	für Schiene mit Schlitzweite	18,00 - 22,00 mm
	Halogenfrei	<input type="checkbox"/>
	Mit Gegenwanne	<input type="checkbox"/>
	Mit Kunststoffwanne	<input type="checkbox"/>
	Mit Metallwanne	<input checked="" type="checkbox"/>
	Montageart	Proflschiene

# Technisches Datenblatt

## Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne

Art.-Nr. 1158015



### Technische Daten

Schlagfest	<input type="checkbox"/>
Spannbereich D	12,00 - 16,00 mm
Zusatz Oberfläche	feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff	Stahl