


Technisches Datenblatt

Bügelschelle, 3-fach Kunststoffdruckwanne

Art.-Nr. 1162349



Passend zu allen C-Profilschienen mit 16 - 17 mm Schlitzweite.
Schelle und Schraube aus tauchfeuerverzinktem Stahl, Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe Lichtgrau RAL 7035.

Ausführung mit Anschweiß- und/oder Kontermutter für Einsatz unter erschwerten Bedingungen sowie für Rüttelsicherheit auf Anfrage!




St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	1162349
Typ	2056 3 34 FT
Bezeichnung 1	Bügelschelle
Bezeichnung 2	3-fach
Dimension	28-34mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	50 Stück
Gewicht	13,10 kg/100 St.

Technische Daten



Maß A	23,00 mm
Maß B	39,00 mm
Maß C	34 mm
Maß G	M8
Maß H	142,00 mm
Maß L	56,50 mm
Maß t	2,00 mm
Maß x	6,00 mm
Anzahl der Kabel/Rohre	3
Max. Anzugsdrehmoment	5,00 Nm
für Schiene mit Schlitzweite	16,00 - 17,00 mm
Halogenfrei	☒
Mit Gegenwanne	☐
Mit Kunststoffwanne	☒
Mit Metallwanne	☐
Montageart	Profilschiene
Schlagfest	☐

Technisches Datenblatt

Bügelschelle, 3-fach Kunststoffdruckwanne

Art.-Nr. 1162349



Technische Daten

Spannbereich D	28,00 - 34,00 mm
Zusatz Oberfläche	feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff	Stahl