

Technisches Datenblatt

Hutprofilschiene ungelocht

Art.-Nr. 1115359

OBO
BETTERMANN



Hutprofilschiene 15 x 5 mm nach DIN EN 60715 (früher DIN EN 50045).





St Stahl
GTP galvanisch verzinkt, transparent passiviert

Stammdaten

Art.-Nr.	1115359
Typ	46277 GTP
Bezeichnung 1	Hutschiene
Bezeichnung 2	gelocht
Dimension	2000x15x5
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	galvanisch verzinkt, transparent passiviert
Oberfläche Kürzel	GTP
Kleinste VK-Einheit (VG)	2,00 m
Gewicht	12,40 kg/100 m

Technische Daten



Länge	2.000,00 mm
Breite	15,00 mm
Höhe	5,00 mm
Abmessung BxH	15 x 5 mm
Ausführung	gelocht
Ausführung Schienen	Tragschiene DIN EN 60715
Materialstärke	1,00 mm
Bund	50,00 m
Lochform	Langloch
Mit Lochung	<input checked="" type="checkbox"/>