

Technisches Datenblatt

Kabel- und Rohr-Abstandschele 732 mit Gewindeanschluss Art.-Nr. 1360604



Mit Gewinde M6.




St Stahl
GTP galvanisch verzinkt, transparent passiviert

Stammdaten

Art.-Nr.	1360604
Typ	732 60 GTP
Bezeichnung 1	Abstandschele
Bezeichnung 2	mit Gewindeanschluss M6
Dimension	58-60mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	galvanisch verzinkt, transparent passiviert
Oberfläche Kürzel	GTP
Kleinste Verkaufseinheit	25,00 Stück
Gewicht	4,96 kg/100 St.

Technische Daten



Länge	91,00 mm
Maß A	91,00 mm
Maß B	77,00 mm
Maß b1	8,50 mm
Maß t1	1,50 mm
Maß t2	1,50 mm
Maß x	2,00 mm
Abstand zur Wand	<input checked="" type="checkbox"/>
Anzahl der Kabel/Rohre	1,00
Ausführung	geschlossen
Befestigungsart	Gewindeanschluss
für Durchmesser	58,00 - 60,00 mm
Geeignet im Brandschutzbereich	<input checked="" type="checkbox"/>
Größe	PG48
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Kunststoffummantelt	<input type="checkbox"/>
Lochgröße	M6 mm
Materialstärke	1,50 mm
Schraube	M5 x 14
Spannbereich D	58,00 - 60,00 mm
UV-beständig	<input checked="" type="checkbox"/>