

# Technisches Datenblatt

## Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 V4A

Art.-Nr. 1361643

**OBO**  
BETTERMANN



\*Größe M16 nicht für ein Gasdrucknagelgerät geeignet.

\*Größen M16 - PG16 nicht für Bolzensetzgerät geeignet.




**A4** Edelstahl, rostfrei 1.4571  
**2B** blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Art.-Nr.	1361643
Typ	733 13 A4
Bezeichnung 1	Abstandschelle
Bezeichnung 2	mit Langloch
Dimension	11-13mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4571
Werkstoff Kürzel	A4
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	50 Stück
Gewicht	2,31 kg/100 St.

### Technische Daten



Maß A	39,00 mm
Maß B	26,00 mm
Maß b	14,00 mm
Maß D	13,00 mm
Maß L	10,00 mm
Maß x	11,25 mm
Abstand zur Wand	<input checked="" type="checkbox"/>
Anzahl der Kabel/Rohre	1
Ausführung	geschlossen
Befestigungsart	Schraubloch
Geeignet im Brandschutzbereich	<input type="checkbox"/>
Größe	M 12
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Kunststoffummantelt	<input type="checkbox"/>
Lochgröße	6,5 x 10 mm
Materialstärke	1,50 mm
Schraube	M5 x 12
Spannbereich D	11,00 - 13,00 mm
UV-beständig	<input checked="" type="checkbox"/>

