

# Technisches Datenblatt

## Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 V2A

Art.-Nr. 1362070

**OBO**  
BETTERMANN



\*Größe M16 nicht für ein Gasdrucknagelgerät geeignet

\*Größen M16 - PG16 nicht für Bolzensetzgerät geeignet




A2 Edelstahl, rostfrei 1.4301  
2B blank, nachbehandelt


### Stammdaten

Art.-Nr.	1362070
Typ	733 38 A2
Bezeichnung 1	Abstandschelle
Bezeichnung 2	mit Langloch
Dimension	30-38mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
Werkstoff Kürzel	A2
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	25 Stück
Gewicht	4,50 kg/100 St.

### Technische Daten



Maß A	70,00 mm
Maß B	54,00 mm
Maß b	16,00 mm
Maß D	38,00 mm
Maß D	38,00 mm
Maß L	10,00 mm
Maß x	11,50 mm



Abstand zur Wand	<input checked="" type="checkbox"/>
Anzahl der Kabel/Rohre	1
Ausführung	geschlossen
Befestigungsart	Schraubloch
Geeignet im Brandschutzbereich	<input checked="" type="checkbox"/>
Größe	M32
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Kunststoffummantelt	<input type="checkbox"/>
Lochgröße	6,5 x 10 mm
Materialstärke	1,50 mm
Schraube	M5 x 18
Spannbereich D	30,00 - 38,00 mm
UV-beständig	<input checked="" type="checkbox"/>