

Technisches Datenblatt

Befestigungsschelle 823, schwer

Art.-Nr. 1015117

OBO
BETTERMANN



Befestigungsschelle zweiseitig 19mm




St Stahl
FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	1015117
Typ	823 18.3 FT
Bezeichnung 1	Befestigungsschelle
Bezeichnung 2	zweilappig
Dimension	19mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	50 Stück
Gewicht	2,45 kg/100 St.

Technische Daten



Länge	62,00 mm
Breite	20,00 mm
Höhe	16,00 mm
Maß A	62,00 mm
Maß B	43,00 mm
Maß b	20,00 mm
Maß D	18,60 mm
Maß e	10,00 mm
Maß H	16,00 mm
Maß t	2,00 mm
Abstand zur Wand	<input type="checkbox"/>
Anzahl der Kabel/Rohre	1
Ausführung	zweilappig
Befestigungsart	Schraubloch
für Durchmesser	18,6 mm
Geeignet im Brandschutzbereich	<input type="checkbox"/>
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Kunststoffummantelt	<input type="checkbox"/>
Lochgröße	6,5 x 10 mm
Materialstärke	2,00 mm
UV-beständig	<input checked="" type="checkbox"/>