

Technisches Datenblatt

Trägerklammer, mit Kabelbinder

Art.-Nr. 1483643

OBO
BETTERMANN

Trägerklammer zum Aufschlagen mit Kabelbinder als individuelle Befestigungslösung am Träger.



CE St

St	Stahl
ZL	Zinklamelle

Stammdaten

Art.-Nr.	1483643
Typ	BCCT 4-8 L240
Bezeichnung 1	Trägerklammer
Bezeichnung 2	mit Kabelbinder 240mm
Dimension	4-8mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	Zinklamelle
Oberfläche Kürzel	ZL
Kleinste VK-Einheit (VG)	50 Stück
Gewicht	1,90 kg/100 St.

Technische Daten

	Maß A	7,50 mm
	Anschlussart/-bauteil	Rohr/Kabel
	max. D	70,00 Ø
	Befestigungsart	klemmen
	Bruchlast	220,00 N
	Flanschdicke	4,00 - 8,00 mm
	Kabelbandlänge	240,00 mm
	Scharnier justierbar	<input type="checkbox"/>
	Scharnierend	<input type="checkbox"/>