

# Technisches Datenblatt

## Einsteckdichtung EDR

Art.-Nr. 2011530

**OBO**  
BETTERMANN



Einsteckdichtung für Kabelabzweigkästen zur direkten Aufnahme metrischer Rohre

**CE** M25 M32 **IP 55** M40 **TPE**

**TPE** Thermoplastisches Elastomer

### Stammdaten

Art.-Nr.	2011530
Typ	EDR 32 25-32 LGR
Bezeichnung 1	Einsteckdichtung
Bezeichnung 2	für Rohre
Dimension	Ø32/25-32
Farbe	lichtgrau
RAL-Nummer	7035
Werkstoff	Thermoplastisches Elastomer
Werkstoff Kürzel	TPE
Kleinste VK-Einheit (VG)	50 Stück
Gewicht	1,17 kg/100 St.

### Technische Daten

	Maß A	2,20 mm
	Maß D1	37,00 mm
	Maß D2	32,30 mm
	Maß D3	24,00 mm
	Maß D4	31,20 mm
	Maß L	36,00 mm
	Ausführung	offen
	für Durchmesser	25,00 - 32,00 mm
	für Wandstärke	2,20 - 2,20
	Dichtbereich D	25,00 - 32,00 mm
	Größe	M32
	Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
	Nenndurchmesser	32,00 mm
	Schutzart	IP55