


Technisches Datenblatt

Sechskantschraube DIN 933

Art.-Nr. 3156019

OBO
BETTERMANN



Sechskantschraube M6x25mm


CE A4

A4 Edelstahl, rostfrei
2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Art.-Nr.	3156019
Typ	HHS M6x25 A4
Bezeichnung 1	Sechskantschraube
Dimension	M6x25mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff A4
Werkstoff Kürzel	A4
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	100 Stück
Gewicht	0,67 kg/100 St.

Technische Daten



Länge	25,00 mm
Maß d	6,00 mm
Maß L	25,00 mm
SW	10,00 mm
Abmessung	M 6 x 25 mm
Gewinde	M6
Gewinde metrisch	6