Technisches Datenblatt

Endstück, für Kanal Typ WDKH 20020

Artikelnummer: 6175928



Endstück zum Verschließen der halogenfreien WDKH-Kanäle an den Kanalenden.

PC/ABS Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Stammdaten


Artikelnummer	6175928
Typ	WDKH-E20020LGR
Bezeichnung 1	Endstück
Bezeichnung 2	halogenfrei
Hersteller	OBO
Dimension	20x20mm
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,089 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0089 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Endstück, für Kanal Typ WDKH 20020

Artikelnummer: 6175928

Abmessungen



Länge	11,5 mm
Breite	17 mm
Höhe	17 mm
Maß a	19 mm
Maß b	18 mm

Technische Daten

Ausführung	links/rechts
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	ja
ROHS Konform	ja
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK07
Temperatureinsatzbereich max.	90 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C