Technisches Datenblatt

Flachwinkelhaube, für Kanal Typ WDKH 60110

Artikelnummer: 6176052

Flachwinkelhaube zur Richtungsänderung der halogenfreien WDKH-Kanäle.



PC/ ABS Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Stammdaten


Artikelnummer	6176052
Typ	WDKH-F60110LGR
Bezeichnung 1	Flachwinkelhaube
Bezeichnung 2	halogenfrei
Hersteller	OBO
Dimension	60x110mm
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	13,022 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,7668 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Flachwinkelhaube, für Kanal Typ WDKH 60110

Artikelnummer: 6176052

Abmessungen



Länge	149 mm
Breite	110 mm
Höhe	60 mm
Maß a	149 mm

Technische Daten

Ausführung	Haubenformteil
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	ja
Kanaltiefe	60 mm
ROHS Konform	ja
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK07
Selbstverlöschend	ja
Temperatureinsatzbereich max.	90 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm