
Technisches Datenblatt

Längsverbinder Weitspannsystem A4

Artikelnummer: 6227730



Längsverbinder für die gerade Verbindung von Formteilen, Weitspannkabelrinnen- und Leitern mit 160 mm Seitenhöhe. Inklusive anteiliger Schrauben, Scheiben und Muttern.

A4	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten


Artikelnummer	6227730
Typ	WRVL 160 A4
Bezeichnung 1	Längsverbinder
Bezeichnung 2	für Weitspann-System 160
Hersteller	OBO
Dimension	160x500
Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4571
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	250 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	13,2414 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Längsverbinder Weitspannsystem A4

Artikelnummer: 6227730

Abmessungen



Länge	500 mm
Breite	20 mm
Höhe	160 mm
Blechstärke	2,5 mm

Technische Daten

Ausführung	Längsverbinder
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	ja
Geeignet für Kabelrinne	ja
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe	160 mm
Gelenkverbinder horizontal	nein
Gelenkverbinder vertikal	nein
ROHS Konform	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Verbindungsart	Schraubverbinder