
# Technisches Datenblatt

## Weitspann-Winkelverbinder 110 FS

## Artikelnummer: 6091379



Winkelverbinder zur Verbindung von vertikal und horizontal verlaufenden Weitspannkabelrinnen und -leitern mit Seitenhöhe 110 mm. Inklusive Befestigungsmaterial.

St Stahl

FS bandverzinkt

### Stammdaten


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 6091379 |
| Typ | WRWVV 110 FS |
| Bezeichnung 1 | Winkelverbinder vertikal |
| Bezeichnung 2 | für Weitspann-System 110 |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 110x250 |
| Farbe | zink |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN 10346 |
| Kleinste VK-Einheit | 2 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 63,2 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 2,3809 kg CO2e / 1 Stück |

# Technisches Datenblatt

## Weitspann-Winkelverbinder 110 FS

## Artikelnummer: 6091379

### Abmessungen




| | |
|---|---|
| Länge | 283 mm |
| Breite | 20 mm |
| Höhe | 110 mm |
| Blechstärke | 2,5 mm |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Ausführung | Winkelverbinder |
| Funktionserhalt | nein |
| Geeignet für Gitterrinne | nein |
| Geeignet für Kabelleiter | ja |
| Geeignet für Kabelrinne | ja |
| Geeignet für Kabeltragsystemhöhe | 110 mm |
| Gelenkverbinder horizontal | nein |
| Gelenkverbinder vertikal | nein |
| ROHS Konform | ja |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Verbindungsart | Schraubverbinder |