
Technisches Datenblatt

Großflächenscheibe G

Artikelnummer: 3403092



Unterlegscheibe mit besonders großem Außendurchmesser.


CE

St	Stahl
G	galvanisch verzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	3403092
Typ	WS M6 G30 G
Bezeichnung 1	Großflächenscheibe
Hersteller	OBO
Dimension	M6,Ø30mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,636 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0162 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen



Blechstärke	0,05 in
Maß D	1,18 in
Maß d	0,25 in
Maß d	6,4 mm
Maß D max.	30 mm
Maß D min.	30 mm
Maß h	1,3 mm

Technisches Datenblatt

Großflächenscheibe G

Artikelnummer: 3403092

Technische Daten

Facettenförmig	nein
Gehärtet	nein
Gewinde	M6
Innendurchmesser	6,4 mm
Materialstärke	1,3 mm
ROHS Konform	ja