Technisches Datenblatt

Unterlegscheibe A4

Artikelnummer: 3402314

Unterlegscheibe nach DIN 125 Form A für den universellen Einsatz.




CE

A4	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	3402314
Typ	WS M8 D16 A4
Bezeichnung 1	Unterlegscheibe
Hersteller	OBO
Dimension	M8
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei
Oberfläche Oberflächennorm	blank, nachbehandelt
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,214 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,009 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen



Maß d	8,4 mm
Maß D min.	16 mm
Maß h	1,6 mm

Technisches Datenblatt

Unterlegscheibe A4

Artikelnummer: 3402314

Technische Daten

Gewinde	M8
Innendurchmesser	8,4 mm
Lochdurchmesser	8,4 mm
Materialstärke	1,6 mm
Mit Zahnung	nein
ROHS Konform	ja
Lochform	rund