
Technisches Datenblatt

Unterlegscheibe

Artikelnummer: 3402088

Unterlegscheibe nach DIN 125 Form A für den universellen Einsatz.




CE

St	Stahl
G	galvanisch verzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	3402088
Typ	WS M8 D16 G
Bezeichnung 1	Unterlegscheibe
Hersteller	OBO
Dimension	M8
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,156 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,004 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen



Blechstärke	0,06 in
Maß D	0,63 in
Maß d	0,33 in
Maß d	8,4 mm
Maß D min.	16 mm
Maß h	1,6 mm

Technisches Datenblatt

Unterlegscheibe

Artikelnummer: 3402088

Technische Daten

Facettenförmig	nein
Gehärtet	nein
Gewinde	M8
Innendurchmesser	8,4 mm
Materialstärke	1,6 mm
Mit Zahnung	nein
ROHS Konform	ja
Lochform	rund