
Technisches Datenblatt

Revisionsabdeckung ZES4

Artikelnummer: 7406702



Zugdoseneinsatz zum Blindverschluss einer quadratischen Montageöffnung der Nenngröße 4, Einsatz in Kanalsystemen und Systemböden im Innenbereich. Bodenbelagaussparung bei Lieferung auf 5 mm eingestellt, bei Bedarf auch einstellbar auf 3, 8 oder 10 mm.

PA Polyamid

Stammdaten


Artikelnummer	7406702
Typ	ZES4-2 U10T 9011
Bezeichnung 1	Zugdoseneinsatz
Bezeichnung 2	für Universalmontage
Hersteller	OBO
Farbe	graphitschwarz; RAL 9011
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	158 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	4,8284 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Revisionsabdeckung ZES4

Artikelnummer: 7406702

Abmessungen





Länge	222 mm
Breite	222 mm
Höhe	65 mm

Technische Daten

Ausführung Deckel	quadratisch
Bodenbelagsschutzrahmen	ja
Bodenpflege	trocken
Fußbodenhöhe min.	62 mm
Geeignet für Doppelbodeneinbau	ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau	ja
Geeignet für Nasspflege	nein
Geeignet für Unterflurdose	250/350
Länge Einbaumaß	201 mm
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten	4
ROHS Konform	ja
Spannbereich D max.	75 mm
Spannbereich D min.	8 mm
Vertikale Last, große Fläche	bis 5.000 N
Vertikale Last, kleine Fläche	bis 3.000 N
Bodenbelagdicke	5 mm
Bodenbelagdicke max.	10 mm