
Technisches Datenblatt

Revisionsabdeckung ZES6

Artikelnummer: 7406750



Zugdoseneinsatz zum Blindverschluss einer rechteckigen Montageöffnung der Nenngröße 6 in einem Unterflur-System oder Doppelboden im Innenbereich.
Teppichschutzrahmen aus Polyamid.
Bodenbelagaussparung bei Lieferung auf 5 mm eingestellt, bei Bedarf auch einstellbar auf 3, 8 oder 10 mm.

PA Polyamid

Stammdaten


Artikelnummer	7406750
Typ	ZES6-2 U10T 9011
Bezeichnung 1	Zugdoseneinsatz
Bezeichnung 2	für Universalmontage
Hersteller	OBO
Farbe	graphitschwarz; RAL 9011
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	150 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	4,2798 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Revisionsabdeckung ZES6

Artikelnummer: 7406750

Abmessungen



Länge	221 mm
Breite	274 mm
Höhe	65 mm

Technische Daten

Ausführung Deckel	rechteckig
Bodenbelagsschutzrahmen	ja
Bodenpflege	trocken
Fußbodenhöhe min.	62 mm
Geeignet für Doppelbodeneinbau	ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau	nein
Geeignet für Nasspflege	nein
Geeignet für Unterflurdose	250/350
Geeignet für Unterflurkanal	ja
Länge Einbaumaß	201 mm
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten	6
Rahmenausführung	Teppichschutzrahmen
ROHS Konform	ja
Spannbereich D max.	75 mm
Spannbereich D min.	8 mm
Vertikale Last, große Fläche	bis 3.000 N
Vertikale Last, kleine Fläche	bis 2.000 N
Bodenbelagdicke	5 mm
Bodenbelagdicke max.	10 mm