
Technisches Datenblatt

Revisionsabdeckung ZES9

Artikelnummer: 7406672



Zugdoseneinsatz zum Blindverschluss einer quadratischen Montageöffnung der Nenngröße 9 in Kanalsystemen sowie in Doppel- und Hohlböden im Innenbereich. Teppichschutzrahmen aus Polyamid.
Bodenbelagaussparung bei Lieferung auf 5 mm eingestellt, bei Bedarf auch einstellbar auf 3, 8 oder 10 mm.

PA Polyamid

Stammdaten


Artikelnummer	7406672
Typ	ZES9-2 U10T 7011
Bezeichnung 1	Zugdoseneinsatz
Bezeichnung 2	für Universalmontage
Hersteller	OBO
Farbe	eisengrau; RAL 7011
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	206,3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	6,6907 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Revisionsabdeckung ZES9

Artikelnummer: 7406672

Abmessungen



Länge	264 mm
Breite	264 mm
Höhe	65 mm

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte	0
Ausführung Deckel	quadratisch
Bodenbelagsschutzrahmen	ja
Bodenpflege	trocken
Fußbodenhöhe min.	62 mm
Geeignet für Doppelbodeneinbau	ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau	ja
Geeignet für Nasspflege	nein
Geeignet für Unterflurdose	250/350
Geeignet für Unterflurkanal	ja
Länge Einbaumaß	242 mm
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten	9
Rahmenausführung	Teppichschutzrahmen
ROHS Konform	ja
Spannbereich D max.	73 mm
Spannbereich D min.	8 mm
Vertikale Last, große Fläche	bis 3.000 N
Vertikale Last, kleine Fläche	bis 2.000 N
Bodenbelagdicke	5 mm
Bodenbelagdicke max.	10 mm