
Technisches Datenblatt

Revisionsabdeckung ZESR4

Artikelnummer: 7406772



Zugdoseneinsatz zum Blindverschluss einer runden Montageöffnung der Nenngröße R4, Einsatz in Kanalsystemen und Systemböden im Innenbereich.

PA Polyamid

Stammdaten


Artikelnummer	7406772
Typ	ZESR4 U 7011
Bezeichnung 1	Zugdoseneinsatz
Bezeichnung 2	für Universalmontage
Hersteller	OBO
Dimension	Ø234x33
Farbe	eisengrau; RAL 7011
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	140 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	4,9076 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Revisionsabdeckung ZESR4

Artikelnummer: 7406772

Abmessungen



Länge	234 mm
Breite	234 mm
Höhe	36 mm

Technische Daten

Ausführung Deckel	rund
Bodenpflege	trocken
Fußbodenhöhe min.	60 mm
Geeignet für Doppelbodeneinbau	ja
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal	ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau	ja
Geeignet für Nasspflege	nein
Geeignet für Unterflurdose	250/350
Geeignet für Unterflurkanal	ja
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten	R4
Rahmenausführung	Teppichschutzrahmen
ROHS Konform	exempt
Spannbereich D max.	32 mm
Spannbereich D min.	12 mm
Vertikale Last, große Fläche	bis 5.000 N
Vertikale Last, kleine Fläche	bis 3.000 N
Bodenbelagdicke	5 mm