
Technisches Datenblatt

Träger isFang für Rohrmontage, ø 50-300 mm

Artikelnummer: 5408956




• zum Befestigen der isolierten Stützrohre am zu schützenden Aufbau bzw. für bauseitige Rohre von ø 50-300 mm

A2 Edelstahl, rostfrei

Stammdaten

Artikelnummer	5408956
Typ	isFang TR100
Bezeichnung 1	Träger isFang
Bezeichnung 2	für Rohrmontage
Hersteller	OBO
Dimension	Ø50-300mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	77 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen



Maß D min.	300 mm
Maß L	40 mm

Technisches Datenblatt

Träger isFang für Rohrmontage, ø 50-300 mm

Artikelnummer: 5408956

Technische Daten

Passung	ø 50-300 mm
ROHS Konform	ja