
Technisches Datenblatt

Träger isFang für Rohrmontage, ø 40-50 mm

Artikelnummer: 5408958




• zum Befestigen der isolierten Stützrohre am zu schützenden Aufbau bzw. für bauseitige Rohre von ø 40–50 mm

A2 Edelstahl, rostfrei

Stammdaten

Artikelnummer	5408958
Typ	isFang TS40-50
Bezeichnung 1	Träger isFang
Bezeichnung 2	für Rohrmontage
Hersteller	OBO
Dimension	Ø40-50mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	90 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen



Maß D min.	50 mm
Maß L	40 mm

Technisches Datenblatt

Träger isFang für Rohrmontage, ø 40-50 mm

Artikelnummer: 5408958

Technische Daten

Passung	ø 40–50 mm
ROHS Konform	ja