

Technisches Datenblatt

Verstellbare Isoliertraverse - Rohr

Art.-Nr. 5408849



Variabler Distanzhalter für Leitungen und Fangstangen zum Einhalten des Trennungsabstandes.

- stufenlos einstellbarer Distanzbereich (L = 550-1000 mm)
- aus glasfaserverstärktem Kunststoff (km = 0,7)
- für Rohrmontage (inkl. Spannband 2 m und Spansschloss)

 Glasfaserverstärkter Kunststoff

Stammdaten

Art.-Nr.	5408849
Typ	ISAV1000R
Bezeichnung 1	Isolierter Abstandhalter
Bezeichnung 2	variable Längeneinstellung
Dimension	550-1000mm
Werkstoff	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Werkstoff Kürzel	GFK
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	130,00 kg/100 St.

Technische Daten

