


Technisches Datenblatt

Deckel Bogen 90° BKRS FS

Artikelnummer: 6049360



Deckel für 90°-Abzweigung bei begehbaren Kabelrinnen. Geeignet für selbsterstellte Ecken mit 45°-Gehrungsschnitten in Verbindung mit Eckverbinder REV. Mit vormontierten Drehriegeln zur Befestigung. Bei Rinnenbreiten > 300 mm sollte eine Deckelunterstützung montiert werden.



St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6049360
Typ	DFB90 BK E 1 FS
Bezeichnung 1	Deckel Bogen 90°, eckig
Bezeichnung 2	begehrbar
Hersteller	OBO
Dimension	355x655x15
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	130,6 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Deckel Bogen 90° BKRS FS

Artikelnummer: 6049360



Abmessungen



Breite	100 mm
Blechstärke	2 mm

Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Befestigungsart	Drehriegel
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	ja
Geeignet für Kabelrinne	ja
Richtungsänderung	horizontal
ROHS Konform	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Scharnierend	nein