


Technisches Datenblatt

Riffelblechdeckel Anbau-Abzweigstück FS

Artikelnummer: 6049474



Riffelblechdeckel für Formteil Anbau-Abzweigstück für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen.



St

Stahl

FS

bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6049474
Typ	RAAD 300 BKR FS
Bezeichnung 1	Riffelblechdeckel
Bezeichnung 2	für Anbau-Abzweigstück
Hersteller	OBO
Dimension	B300mm
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	41,8 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Riffelblechdeckel Anbau-Abzweigstück FS

Artikelnummer: 6049474



Abmessungen



Länge	73 mm
Breite	398 mm
Höhe	13 mm
Maß W	300 mm

Technische Daten

Anzahl Drehriegel	0 St.
Befestigungsart	aufliegend
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Materialstärke	2 mm
ROHS Konform	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein