

Technisches Datenblatt

Stahl-Reinigungsbürste

Artikelnummer: 7205258



Die fachgerechte und zulassungskonforme Montage von chemischen Befestigungen erfordert die Verwendung von Edelstahlbürsten zur Bohrlochreinigung in Beton und Mauerwerk. Die Stahlbürsten BS mit Borsten aus nicht rostendem Stahl sind für die maschinelle oder manuelle Bohrlochreinigung zugelassen.



St	Stahl
G	galvanisch verzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7205258
Typ	BS Ø14
Bezeichnung 1	Reinigungsbürste
Bezeichnung 2	für Bohrloch
Hersteller	OBO
Dimension	250 x 16
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	6,8 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

Länge	250 mm
Maß L	250 mm

Technisches Datenblatt

Stahl-Reinigungsbürste

Artikelnummer: 7205258



Technische Daten

Ausführung	gerade
Geeignet für Bohrmaschinen	ja
Geeignet für Winkelschleifer	nein
Gewinde	M8
ROHS Konform	ja
Rostfreier Stahl	ja
Stiftanschluss	ja