

# Műszaki adatlap

## Forgóretesz, csavarozható

Rend. sz. 6065018



Forgóretesz utólagos vagy kiegészítő beszereléshez.

Egyoldalas forgóretesz. 100 - 600 mm fedélszélességhez használható.

A fedél típusától függően a "B" méret a következőképp változik:

DRL / DRLU = 27 mm

DBKR = 27 mm

WDRL = 38 mm

WKLD = 58 mm





**St** acél

**FT** merítetten tűzihorganyzott

### Törzsadatok

cikkszám	6065018
típus	DRL H S FT
Méret	Ø20 mm
szerkezeti anyag	acél
anyag rövidítése	St
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felület DIN szerint	DIN EN ISO 1461
Felület rövidítése	FT
Legkisebb értékesítési egység	20 darab
súly	3,26 kg/100 darab

### Műszaki adatok



Alkalmazható kábeltálcához	<input checked="" type="checkbox"/>
Alkalmazható kábelletrához	<input checked="" type="checkbox"/>
Alkalmazható rácsos kábeltálcához	<input type="checkbox"/>
szélességhez	100,00 - 600,00 mm
Rozsdamentes acél, pácolt	<input type="checkbox"/>