


# Műszaki adatlap

UDHOME2 padlódoboz, burkolható, szerelvények nélkül, sárgaréz  
Rend. sz. 7368346



Négyzetes padlódoboz száraz ápolású üreges padlóknban és esztrichpadlóknban történő használathoz, beltéren. Beépíthető ház kikönnnyített bevezetőnyílásokkal védőcsövekhez (M20/M25). A fedél 4 szintezőlábbal beállítható a padlóburkolat felszínéhez. A minimális beépítési mélység 110 mm, a szintezési tartomány + 25 mm.

A burkolatból kilátszó keret és fedél sárgarézből készül. Legfeljebb két csatlakozóaljzat szerelhető be az opcionális adatátviteli és telekommunikációs tartóba.





CuZn 37 sárgaréz

## Törzsadatok

cikkszám	7368346
típus	UDHOME2 GM15
Méret	140x140x110
szerkezeti anyag	sárgaréz
anyag rövidítése	CuZn
Legkisebb értékesítési egység	1 darab
súly	230,00 kg/100 db.

## Műszaki adatok



hossz	140,00 mm
szélesség	140,00 mm
magasság	110,00 mm
h méret	110,00 mm
A beépíthető készülékek darabszáma	2
kábelkivezetés kivitel	Nyitható kábelkivezető
Padlóburkolat mélység	15,00 mm
padlóburkolat védőkeret	<input type="checkbox"/>
Padlóápolás	száraz
Kivitel	négyzetes
Tömítés-beépítési lehetőség	<input type="checkbox"/>
Alkalmazási terület használat közben	6.101.1 Száraz ápolású padló
Alkalmazási terület, ha nincs használatban	6.101.1 Száraz ápolású padló
Padlómagasság	110-135 mm
Szerelvénytartók szerelvényekhez	<input type="checkbox"/>
nedves ápolású padlókhöz alkalmas	<input type="checkbox"/>
Alkalmazható esztrichszintű zárt padlócsatornához	<input type="checkbox"/>
Alkalmazható esztrichbe ágyazott padlócsatornához alkalmas álpadlókhöz	<input checked="" type="checkbox"/>

# Műszaki adatlap

UDHOME2 padlódoboz, burkolható, szerelvények  
nélkül, sárgaréz  
Rend. sz. 7368346



## Műszaki adatok

alkalmas üreges padlókhöz	<input checked="" type="checkbox"/>
alkalmas padló alatti csatornákhöz	<input type="checkbox"/>
padlóburkolat mélyedéssel	<input checked="" type="checkbox"/>
Néveleges méret szerelvény-beépítő egységhez	2
Szabvány	EN 50085-2-2
Nyitó mechanizmus	fogantyú
Keretes kivitel	Padló burkolattal érintkező él
Nagy teherbírású kivitel	<input type="checkbox"/>
IP védetség nyitott állapotban	IP20
IP védetség zárt állapotban	IP40
Schutzgrad IK-Code	IK10
Tanúsítások	
Függőleges terhelés, kis terület	3.000 N-ig