


# Műszaki adatlap

UDHOME2 padlódoboz, telelemezes, kettes földelt csatlakozóaljzattal, rozsdamentes acél  
Rend. sz. 7368326



Négyzetes padlódoboz száraz ápolású üreges padlóknban és esztrichpadlóknban történő használathoz, beltéren. Beépíthető ház kikönnnyített bevezetőnyílásokkal védőcsövekhez (M20/M25). A fedél 4 szintezőléccel beállítható a padlóburkolat felszínéhez. A minimális beépítési mélység 100 mm, a szintezési tartomány + 35 mm. A burkolatból kilátszó keret és fedél rozsdamentes acélból készül.

A csomagolási egység 1 db kettes földelt csatlakozóaljzattal tartalmaz. Akár két moduláris adatátviteli és telekommunikációs csatlakozóaljzat szerelhető be.




**A2** rozsdamentes acél

## Törzsadatok

cikkszám	7368326
típus	UDHOME2 GVV
Méret	140x140x110
szervezeti anyag	rozsdamentes acél
anyag rövidítése	A2
Legkisebb értékesítési egység	1 darab
súly	220,00 kg/100 db.

## Műszaki adatok



hossz	140,00 mm
szélesség	140,00 mm
magasság	100,00 mm
h méret	100,00 mm
A beépíthető készülékek darabszáma	2
padlóburkolat védőkeret	<input type="checkbox"/>
Padlóápolás	száraz
Kivitel	négyzetes
Alkalmazási terület használat közben	6.101.1 Száraz ápolású padló
Alkalmazási terület, ha nincs használatban	6.101.1 Száraz ápolású padló
Padlómagasság	100-135 mm
Szerelvénytartók szerelvények helyekhez	<input type="checkbox"/>
nedves ápolású padlókhöz alkalmas	<input type="checkbox"/>
Alkalmazható esztrichszintű zárt padlócsatornához	<input type="checkbox"/>
Alkalmazható esztrichbe ágyazott padlócsatornához alkalmas álpadlókhöz	<input checked="" type="checkbox"/>
alkalmas üreges padlókhöz	<input checked="" type="checkbox"/>
alkalmas padló alatti csatornához	<input type="checkbox"/>

# Műszaki adatlap

UDHOME2 padlódoboz, telelemezes, kettős földelt  
csatlakozóaljzattal, rozsdamentes acél

Rend. sz. 7368326



## Műszaki adatok

padlóburkolat mélyedéssel	<input type="checkbox"/>
Néveleges méret szerelvény-beépítő egységhez	2
Szabvány	EN 50085-2-2
Nyitó mechanizmus	fogantyú
Keretes kivitel	Padló burkolattal érintkező él
Nagy teherbírású kivitel	<input type="checkbox"/>
IP védetség nyitott állapotban	IP20
IP védetség zárt állapotban	IP40
Schutzgrad IK-Code	IK10
Tanúsítások	
Függőleges terhelés, kis terület	3.000 N-ig