

Műszaki adatlap

UTC4 W, 4 db védőérintkezős csatlakozójazzal

Rend. sz. 7404614



UTC4 csatlakoztatásra kész komplett egység, 4 db előszerelt 33°-os védőérintkezős csatlakozójazzal rendelkezik, narancs színben, 250 V ~ 16 A. Alkalmas VL típusú csatlakozó vezetékek és R7 és R9 és 9 névleges méretű szerelvénybeépítő egységek csatlakoztatására.

PVC- köpenyes vezeték csatlakozó dugóval, 3 pólusú, WINSTA® MIDI típus.

UTC4 csatlakoztatásra kész komplett egység, 4 db előszerelt 33°-os védőérintkezős csatlakozójazzal rendelkezik, narancs színben, 250 V ~ 16 A.


PVC- köpenyes vezeték csatlakozó dugóval, 3 pólusú, WINSTA® MIDI típus

PA poliamid

Törzsadatok

cikkszám	7404614
típus	UTC4 W OR4
Méret	208x76x45
szerkezeti anyag	Poliamid
anyag rövidítése	PA
Legkisebb értékesítési egység	1 darab
súly	37,80 kg/100 db.

Műszaki adatok



hossz	218,00 mm
szélesség	76,00 mm
magasság	60,00 mm
halogénmentes csatlakozókábel	<input checked="" type="checkbox"/>
Kivétel	négyes, narancssárga
Vezeték-hossz	300,00 mm
Vezeték-keresztmetszet	2,50 mm ²
Rendszer hossz	208,00 mm
Csatlakozórendszer	WINSTA® MIDI
Rendszerhez kötött csatlakozó rendszer	<input checked="" type="checkbox"/>
áramkör	1
Túlfeszültség-védelem	<input type="checkbox"/>