

Műszaki adatlap

UTC4 W, 3+1 db védőérintkezős csatlakozójazzal

Rend. sz. 7404621



UTC4 csatlakoztatásra kész komplett egység, 3 db előszerelt fehér 33°-os védőérintkezős csatlakozójazzal és 1 db előszerelt 33-os védőérintkezős csatlakozójazzal rendelkezik, narancs színben, 250 V \sim 16 A, halogénmentes csatlakozóvezetékkel. Alkalmos VL típusú csatlakozó vezeték és R7 és R9 és 9 névleges méretű szerelvénybeépítő egységek csatlakoztatására.

PVC-köpenyes vezeték csatlakozó dugóval, 3 pólusú, WINSTA® MIDI típus.

UTC4 csatlakoztatásra kész komplett egység, 3 db előszerelt fehér 33°-os védőérintkezős csatlakozójazzal és 1 db előszerelt 33-os védőérintkezős csatlakozójazzal rendelkezik, narancs színben, 250 V \sim 16 A, halogénmentes csatlakozóvezetékkel.

PVC-köpenyes vezeték csatlakozó dugóval, 3 pólusú, WINSTA® MIDI típus

PA poliamid

Törzsadatok

cikkszám	7404621
típus	UTC4 W W3OR1
Méret	208x76x45
szerkezeti anyag	Poliamid
anyag rövidítése	PA
Legkisebb értékesítési egység	1 darab
súly	46,50 kg/100 db.

Műszaki adatok

	hossz	218,00 mm
	szélesség	76,00 mm
	magasság	60,00 mm
	halogénmentes csatlakozókábel	<input checked="" type="checkbox"/>
	Kivitel	hármás, hófehér / egyes, narancssárga
	Vezeték-hossz	300,00 mm
	Vezeték-keresztmetszet	2,50 mm ²
	Rendszer hossz	208,00 mm
	Csatlakozórendszer	WINSTA® MIDI
	Rendszerhez kötött csatlakozó rendszer	<input checked="" type="checkbox"/>
	áramkör	2
	Túlfeszültség-védelem	<input type="checkbox"/>