Technisches Datenblatt

Stielausleger AS 55

Art.-Nr. 6419334



Stielausleger in schwerer Ausführung zur stufenlosen Befestigung am IS 8-Stiel.

Der Stielausleger kann beidseitig am I-Stiel befestigt werden.
Die Klemmlasche einzeln inklusive Schraube, Scheibe und Mutter kann unter der Art.-Nr. 6419007 separat bestellt werden.

IS8

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	6419334
Typ	AS 55 91 FT
Bezeichnung 1	Stielausleger
Bezeichnung 2	für IS 8-Stiel
Dimension	B910mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	517,00 kg/100 St.

Technische Daten



Länge	910,00 mm
Breite	910,00 mm
Seitenhöhe	195,00 mm
Maß B	910,00 mm
Maß H	195,00 mm
Maß L	910,00 mm
Abmessung Wert	910x195
Ausführung	Stielausleger
Ausführung	Stielausleger
F in kN	5,50 kN
Geeignet für Funktionserhalt	☐
Rostfreier Stahl, gebeizt	☐

Technisches Datenblatt

Stielausleger AS 55

Art.-Nr. 6419334

Belastungsdiagramme



Belastungsdiagramm Ausleger Typ AS 55

1 Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung

2 Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast

— Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm