Technisches Datenblatt

Anbau-Abzweigstück 60 FT

Artikelnummer: 6225876

Anbau-Abzweigstück mit eingeschweißter Sprosse für den Einsatz bei den Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
Verbinder sind anteilig separat zu bestellen.



CE

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6225876
Typ	LAA 650 R3 FT
Bezeichnung 1	Anbau Abzweigstück
Bezeichnung 2	für Kabelleiter
Hersteller	OBO
Dimension	60x500
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	387 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

Anbau-Abzweigstück 60 FT

Artikelnummer: 6225876

Abmessungen



Breite	500 mm
Höhe	60 mm
Maß B (mm)	500 mm
Maß R (mm)	300 mm

Technische Daten

Ausführung der Sprossen	Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms	flaches Profil
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Funktionserhalt	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein